



Akumulátorová úhlová bruska 18V, pro Ø kotouče 125 mm, systém X-LOCK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

- **Jednoduše a rychle:** Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
- **Již není potřeba žádný další klíč.**
- **Obsáhlé:** Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
- **Maximální pohodlí** díky rychlé výměně příslušenství zcela bez použití nářadí.
- **Spolehlivé:** Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
- **Čistá práce bez nevíтанých škrábanců!** Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-Lock.

Úhlová bruska je vybavena modulem připojitelnosti Bluetooth® Connectivity a uživatelským rozhraním včetně systému Drop Control, X-Brake a ochranou proti opětovnému rozběhu. Rychlá a pohodlná výměna příslušenství je možná díky systému bezklíčového zamykání X-LOCK.

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti Vibration-Control, ochranného krytu, L-BOXX 136.

Upozornění:

Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
---------------	------------------------

Technický list

Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Upínač nástroje	systém X-LOCK
Rozsah otáček	4500 - 9000 min ⁻¹
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zvláštní znaky	Variabilní otáčky; ochrana proti opětovnému rozběhu; Drop Control
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zastavení zpětného rázu	ano
Napětí akumulátorů	18 V
Série	systém X-LOCK
Hmotnost	2 kg
Označení výrobce	GWX 18V-10 SC
Maximální Ø kotouče	125 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Úhlové brusky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/077011-GWX1810SC>