

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC m7: 20,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234015 20,5   |
| GTIN           | 4045197697127 |
| Třída artiklu  | 21S           |

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 070306.

**Doporučení:**

**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70 %.

**Upozornění:**

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | SOGX 070306          |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 25 mm                |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Počet břitů Z                                | 1                    |
| Užitná délka L <sub>1</sub>                  | 105 mm               |

|  |  |
|--|--|
| Délka stopky $L_s$   | 56 mm                                      |
| Řada   | Vrtacka                                    |
| Jmenovitý $\varnothing D$  | 20,5                                       |
| Maximální mez přestavení $V_{max}$                                 | 0,25 mm                                    |
| Délka vyložení $L_A$   | 124 mm                                     |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6535                                     |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6640                                     |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB630                                      |
| Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810                                     |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami                | 5xD  |
| Stopka   | ISO 9766                                   |
| Otočení vrtáku   | podmíněně středící vrtání                  |
| Otočení vrtáku   | vypouklé podmíněně                         |
| Otočení vrtáku   | podmíněně příčné vrtání                    |
| Otočení vrtáku   | podmíněně vrtání paketů                    |
| Otočení vrtáku   | podmíněně šikmý výstup                     |
| Otočení vrtáku   | podmíněně šikmé navrtávání                 |
| Vnitřní chlazení   | ano  |
| Strategie obrábění   | HPC  |
| Druh produktu  | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1                       | 239700 6IP1 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 1,0 Nm

---

211750 1,0