

Garant
Jemná stavěcí hlava HW, Napojení: HW50

Údaje o objednávce

Artikové číslo	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Třída artiklu	29W

Popis
Provedení:
Přesnost přísuvu 0,002 mm v Ø pomocí nonia.
Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 – 237698.

S uchycením č. 237651 – 237656.

Upozornění:

Držák vyměnitelných destiček 237604 5 pro rozšíření na rozsah Ø 84,9 až 105,1.

Držák vyměnitelných destiček 237604 5 pro rozšíření na rozsah Ø 104,9 až 134,1.

Držák vyměnitelných destiček 237604 5 pro rozšíření na rozsah Ø 104,9 až 134,1.

Technický popis

Napojení	HW50
Užitná délka L ₁	90 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..09T3..
Šroub pro vyměnitelné destičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu nastavení	66,9 - 87,1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

