

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC m7: 21mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234015 21
GTIN	4045197697134
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

**Tolerance otvoru:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

**Použití reklamní text:**

S vyměnitelnými destičkami č. GG2340 - GG2389.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky SOGX 070306.

**Doporučení:**

**Při navrtávání** zmenšit posuv na 70 %.

**Upozornění:**

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 070306
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Počet břitů Z	1
Užitná délka L <sub>1</sub>	105 mm

Délka stopky $L_s$	56 mm
Řada	Vrtacka
Jmenovitý $\varnothing D$	21
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	124 mm
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6535
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6640
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB630
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní rezné hrany	HB6810
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

674252 6IP

211750 1,0

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 1,0 Nm

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1

239700 6IP1