

Garant**Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojení: HSK63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Jako monoblok nebo s připojením na HW63. S vnitřním přívodem chladicího média. Kompaktní konstrukce.

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602...**

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Vnitřní chlazení: ano

Vnější Ø D₁: 55 mm

Užitná délka L₁: 72 mm

Délka vyložení A: 95 mm

Technický popis

Užitná délka L ₁	72 mm
Vnější Ø D ₁	55 mm
Napojení	HSK63
Délka vyložení A	95 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

