

Garant**Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 30,1 mm, Napojení: BT40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237581 BT40
GTIN	4045197607782
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. **Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí.

Pro Ø 9,75 – 30,1 mm

Použití:

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602...**

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 BT40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Doporučení:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický popis

Napojení	BT40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací nástroj

Příslušenství

Vyvrťovací tyč	237634
Vyvrťovací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojení BT40	237591 BT40
Vyvrťovací tyč	237630
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Sada bez upínače Ø 9,75 – 164 mm	237598