

Garant**Dvojbřit HW, Napojení: HW32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237610 HW32
GTIN	4045197676726
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Dvoubřítá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Napojení na rozhraní HW.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..09T3..

Užitná délka L_1 : 66 mm

Ø rozsahu nastavení: 39,5 - 50,5 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219805

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..09T3..
Šroub pro vyměnitelné destičky	219805
Užitná délka L_1	66 mm
Ø rozsahu nastavení	39,5 - 50,5 mm
Napojení	HW32
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vyrtávací nástroj