

**Garant****Řezná vložka, Ø: 3,9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237621 3,9
GTIN	4045197681478
Třída artiklu	29W

**Popis****Použití:**

Pro mikrovyvrtávací hlavy. **Stopka Ø 4 mm** pro přímé upnutí do hlavy č. 237490 a 237493.

**Technický popis**

Ø rozsahu nastavení	3,9 - 7,1 mm
Délka L	15,2 mm
Ø stopky	4 mm
Ø	3,9 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	240 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	240 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P

Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	70 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	150 m/min	K
CuZn	vhodný	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný	100 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		