

Garant
Dvojbřit HW, Napojení: HW40

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 237610 HW40 |
| GTIN | 4045197676733 |
| Třída artiklu | 20N |

Popis
Provedení:

Dvoubřitá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Napojení na rozhraní HW.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..09T3..

Užitná délka L_1 : 75 mm

Ø rozsahu nastavení: 49,5 - 66,5 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219805

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 219805 |
| Užitná délka L_1 | 75 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC..09T3.. |
| Ø rozsahu nastavení | 49,5 - 66,5 mm |
| Napojení | HW40 |
| Vnitřní chlazení | ano |

Druh produktu

Vyrtávací nástroj