

HOLEX®**DCMT 070204 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 070204 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,06 - 0,36 mm/ot,

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvtávací tyč
Série	Vyvtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální