

**Garant****Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojení: SK40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

S vyvrtávací hlavou č. 237591, vyvrtávací tyče a příslušenství v kufru. **Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

Ø nastavení s nejnižší vratnou vůlí.

**Pro Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Použití:**

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a můstky pro jemné vyvrtávání. S vyměnitelnými destičkami ISO **typ CC..0602...**

**Rozsah dodávky:**

1 vyvrtávací hlava: č. 237591 SK40

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držák vyměnitelných destiček pro můstek: č. 237564 06

1 vyměnitelná destička: č. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Náhradní díl:**

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

**Doporučení:**

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 a č. 237696.

**Technický popis**

Napojení	SK40
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

**Příslušenství**

Vyvrtávací tyč	237632
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtávací tyč	237634
Vyvrtávací tyč	237636
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
Vyvrtávací hlavaØ 9,75 – 88,1 mm Napojení SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtávací tyč	237630
Sada bez upínačeØ 9,75 – 88,1 mm	237599