

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	10 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Šroub pro podložku	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2525M10
Délka hlavy L ₁	21 mm
Podložka	269005 11
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 11

269005 11

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500