

Garant**Dvojbřit HW, Napojení: HW63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237610 HW63
GTIN	4045197676757
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Dvoubřítá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Napojení na rozhraní HW.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..1204..

Užitná délka L₁: 110 mm

Ø rozsahu nastavení: 86,5 - 115,5 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219864

Technický popis

Užitná délka L ₁	110 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..1204..
Šroub pro vyměnitelné destičky	219864
Ø rozsahu nastavení	86,5 - 115,5 mm
Napojení	HW63
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vyrtávací nástroj