



## Trubkořez INOX (VA) / měď, Pro vnější Ø trubky až: 64mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	819501 64
GTIN	4039976020909
Třída artiklu	84A

### Popis

#### Provedení:

Robustní konstrukce pro vysoké namáhání a stabilní vedení vřetena, 2 nebo 4 vodící kladky a přesná ložiska řezacího kolečka / vodících kladek zajišťují přesnou práci a pravouhlý řez.

#### Použití:

Zejména pro řezání nerezových a měděných trubek do maximální tloušťky stěny 4 mm.

### Technický popis

Ø řezného kolečka	20 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 64 mm