



## Lokalizační přístroj, Typ: GMS120-27



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Třída artiklu	46T

### Popis

#### Provedení:

Spolehlivá lokalizace i objektů ležících v hloubce až 120 mm. Tři režimy detekce (suché stavby, kov, režim pro vodiče pod napětím) pro různá použití. Spolehlivá detekce objektů optickým a akustickým signálem. Přesné zobrazení středu objektu. Střed hledaného objektu lze jednoduše určit pomocí otvoru. Velký osvětlený displej. Měkký povrch rukojeti po lepší uchopení.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Detekovatelné materiály: Kovy na bázi železa, neželezné kovy, spodní dřevěné konstrukce, vodiče pod napětím.

#### Rozsah dodávky:

Baterie č. 081551 vel. LR6, ochranné pouzdro.

### Technický popis

Hloubka snímání ocel	100 mm
Hloubka snímání měď	120 mm

Hloubka snímání dřevo	30 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Hmotnost	270 g
Rozsah měření	120 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Šířka	113 mm
Výška	78 mm
Délka	208 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR6
Hloubka snímání vodiče pod proudem	50 mm
Druh produktu	Lokalizační přístroj