

Oční sprcha pro nástěnnou montáž / na stůl, Typ: 712



Údaje o objednávce

Artikové číslo	984151 712
GTIN	4251138221232
Třída artiklu	97S

Popis

Provedení:

Oční sprchy do vnitřních prostor s vysoce výkonnými sprchovými hlavicemi pro vytvoření ohraničeného a rovnoměrného proudu vody. Jsou vybaveny integrovaným automatickým regulátorem množství pro správnou výšku proudu vody nezávisle na tlaku vody a integrovaným systémem proti zpětnému toku pro ochranu rozvodů pitné vody. Gumové manžety kolem sprchové hlavice chrání osobu před úrazem následkem nárazu. Kryty proti prachu se otevírají automaticky tlakem vody po aktivaci oční sprchy. Velké otvory ve sprchových hlavicích zabraňují hromadění vody a tím i ukládání vodního kamene. S jednou sprchovou hlavicí.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Technický popis

Montážní poloha	nástěnná
Montážní poloha	Montáž na stůl
Hydraulický tlak	2,5 - 5 bar
Hodnota průtoku	7 l/min

Technický list

Hydraulický tlak	36,26 - 72,52 psi
Hmotnost	0,8 kg
Délka hadice	1500 mm
Šířka	65 mm
Funkce	Oční sprcha
Funkce	Ruční sprcha
Hloubka	65 mm
Výška	240 mm
Připojení BSP-závit	1/2 IG palec
Druh produktu	Oční sprcha