

Nouzová sprcha, Typ: 837



Údaje o objednávce

Artikové číslo	984161 837
GTIN	4251138218218
Třída artiklu	97S

Popis

Provedení:

Tělová nouzová sprcha s oční sprchou a umyvadlem pro montáž na podlahu. Volně stojící nouzové sprchy se používají, pokud není možná montáž sprchy na stěnu nebo je nutné vytvořit centrální kontaktní místo pro první pomoc. S vysoce výkonnou sprchovou hlavicí pro ohraničený, rovnoměrný a měkký proud vody. Volitelné průtočné množství od 50 do 110 litrů za minutu. Zbytek vody samostatně vyteče, vysoká ochrana proti usazování vodního kamene, bezúdržbové provedení, velmi robustní provedení odolné proti korozi. Polyesterový práškový povrch odolný vůči chemikáliím pro použití v agresivním prostředí.

Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Technický popis

Hydraulický tlak	1,5 - 3 bar
Hydraulický tlak	2,5 - 5 bar
Průtok nouzové sprchy	50 l/min
Připojení BSP-závit	1,1/4 palec

Rozsah použití	Vnitřní
Průtok sprchy pro oplach očí/obličeje	14 l/min
Hloubka	630 mm
Hydraulický tlak	21,76 - 43,51 psi
Hydraulický tlak	36,26 - 72,52 psi
Výška	2330 mm
Montážní poloha	namontovaný na podlaze
Šířka	425 mm
Hmotnost	15,4 kg
Druh produktu	Nouzová sprcha