

Oční sprcha s umyvadlem, Typ: 300



Údaje o objednávce

Artikové číslo	984152 300
GTIN	4251138218171
Třída artiklu	97S

Popis

Provedení:

Oční sprchy do vnitřních prostor s vysoce výkonnými sprchovými hlavicemi pro vytvoření ohraničeného a rovnoměrného proudu vody. Jsou vybaveny integrovaným automatickým regulátorem množství pro správnou výšku proudu vody nezávisle na tlaku vody a integrovaným systémem proti zpětnému toku pro ochranu rozvodů pitné vody. Gumové manžety kolem sprchové hlavice chrání osobu před úrazem následkem nárazu. Kryty proti prachu se otevírají automaticky tlakem vody po aktivaci oční sprchy. Velké otvory ve sprchových hlavicích zabraňují hromadění vody a tím i ukládání vodního kamene. Se 2 sprchovými hlavicemi, umyvadlem a fotoluminiscenční pákou PUSH

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Technický popis

Hodnota průtoku	14 l/min
Hydraulický tlak	36,26 - 72,52 psi
Montážní poloha	nástěnná
Hydraulický tlak	2,5 - 5 bar
Šířka	400 mm
Hmotnost	3 kg

Hloubka	415 mm
Funkce	Oční sprcha
Výška	235 mm
Připojení BSP-závit	3/4 IG palec
Druh produktu	Oční sprcha