



Řetězový svěrák „Aquila WB“, Rozsah upnutí pro trubky do: 6palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	868651 6
GTIN	4039976127622
Třída artiklu	84B

Popis

Provedení:

Robustní řetězový svěrák pro upevnění k pracovnímu stolu. Pro jednoduché, bezpečné upnutí trubek díky speciálně ozubeným upínacím čelistem ve tvaru V a stabilnímu řetězu s rychlouzávěrem.

- **Stabilní litá konstrukce základní desky odolná proti zkroucení se zabudovaným řetězovým svěrákem, dosedací plochou pro trubky, ohýbací zařízení.**
- **Speciálně ozubená a tvrzená dvojité upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatického tvaru, pro bezpečné upnutí trubek.**
- **Upínací řetěz se stabilními články, lehce napínatelný díky rychlouzávěru a lichoběžníkovému vřetenu.**
- **K upevnění na pracovní stůl – dodržujte prosím nosnost stolu.**

Použití:

Spolehlivé upnutí 1/8 palce – 6 palce (10– 165 mm) trubky a plný materiál.

Upozornění:

Nastavitelné stojany na materiál najdete pod č. 919904 a pracovní stoly od č. 921001.

Technický popis

Technický list

Rozsah upnutí	10 - 165 mm
Hmotnost	21 kg
Druh produktu	Svěrák na trubky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/868651-6>