



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: 7104076H3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070100 7104076H3
GTIN	
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- 2stupňová celokovová převodovka s pripojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
- Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
- Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
- FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× vrtacího sklíčidla QuickIN (120 Nm), 1× spony na opasek, 1× L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový

Hmotnost	1,8 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Typické použití	Heavy Duty
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	38 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	13 m/s ²
Označení výrobce	ASB 18 Q AS
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem