

**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: 71040761****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:**

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- 2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
- Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
- Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
- FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Včetně 1× vrtacího sklíčidla QuickIN (120 Nm), 1× spony na opasek, 1× L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	ASB 18 Q AS Select
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	130 m/s ²
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	38 Nm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem