



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 71132461



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

2rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN. Ideální pro vrtání a řezání závitů do 10 mm.

- Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- Kompaktní konstrukce.
- Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.

Rozsah dodávky:

Vrtací sklíčidlo QuickIN, spona na opasek, držák bitů, L-BOXX

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	50 mm
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Typické použití	Strong
Označení výrobce	ABS 18 Q AS Select
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	38 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,4 kg
Obal	systémový kufrík (L-Boxx)
Maximální otáčky 1. stupně	450 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ 92604324	073832 92604324
	073837 FE18

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V
