



## Akumulátorový vrtací šroubovák Bez akumulátoru a nabíječky, Typ: 71161561



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

#### Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

#### 4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do 13 mm.

- 4-stupňová celokovová převodovka. Otáčky až 4000 ot./min. pro optimální řezné rychlosti v kovu pro každý otvor 1,5 až 80 mm.
- Bezkartáčkový výkonný motor FEIN PowerDrives až o 30 % vyšší účinností umožňuje delší životnost.

- **Bezpečná a kontrolovaná práce díky systému kontroly zpětného rázu KickBack Control, ochraně proti opakovanému rozběhu, ochraně proti přetížení a výsuvné přídavné rukojeti.**
- **Inovativní funkce kompenzace umožňuje šroubování do dřeva při snížené rychlosti pro dokonalé výsledky práce.**
- **Intuitivní ovládací panel s LED se stmívačem pro dokonalé osvětlení pracoviště v závislosti na materiálu.**

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky. Vrtací sklíčidlo QuickIN, spona na opasek, rukojeť, držák bitů, L-BOXX

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

## Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Typické použití	Heavy Duty
Maximální otáčky 2. stupně	850 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	60 mm
Označení výrobce	ASCM 18-4 QM AS Select
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální utahovací moment tvrdý	90 Nm
Maximální otáčky 4. stupně	4000 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment měkký	45 Nm
Maximální otáčky 1. stupně	430 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,3 kg
Maximální otáčky 3. stupně	2000 min <sup>-1</sup>

Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	4stupňová převodovka. 18V
USP2	Vhodné pro dřevo a ocel, oblast upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, bez akumulátoru

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ 92604324	073832 92604324
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18