



Vrtací šroubovák 18 V, 2stupňový, akumulátorový vrtací šroubovák, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v přepravním kufříku



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070205 71161561H1
GTIN	
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do 13 mm.

- 4-stupňová celokovová převodovka. Otáčky až 4000 ot./min. pro optimální řezné rychlosti v kovu pro každý otvor 1,5 až 80 mm.
- Bezkartáčkový výkonný motor FEIN PowerDrives až o 30 % vyšší účinností umožňuje delší životnost.

- **Bezpečná a kontrolovaná práce díky systému kontroly zpětného rázu KickBack Control, ochraně proti opakovanému rozběhu, ochraně proti přetížení a výsuvné přídavné rukojeti.**
- **Inovativní funkce kompenzace umožňuje šroubování do dřeva při snížené rychlosti pro dokonalé výsledky práce.**
- **Intuitivní ovládací panel s LED se stmívačem pro dokonalé osvětlení pracoviště v závislosti na materiálu.**

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky. Vrtací sklíčidlo QuickIN, spona na opasek, rukojeť, držák bitů, L-BOXX

Technický popis

Označení výrobce	ASCM 18-4 QM AS
Maximální otáčky 3. stupně	2000 min ⁻¹
Maximální otáčky 1. stupně	430 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment měkký	45 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	60 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	850 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální otáčky 4. stupně	4000 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	90 Nm

Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 2stupňová převodovka
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/070205-71161561H1>