

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71151261****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:**

Výkonný akumulátorový rázový utahovák **s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.**
- **Bezpečné připojení rázových hlavic na výstupním čtyřhranu pomocí silového a tavrového spoje.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX. 1× spona na opasek, 1× držák bitů.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	12,9 m/s ²
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran

Typické použití	Heavy Duty
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	3,1 kg
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M27
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Označení výrobce	ASCD 18-1000 W34 AS
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Počet rázů	0 - 2200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	1050 Nm
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073851 B18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80