



## Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71151161



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák s **bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **Bezkartáčový motor s o 30 % vyšší účinností a dlouhou životností.**
- **1/4palcový upínač nástrojů s vnitřním šestihranem pro upnutí bitů a hlavic.**
- **O 10 % vyšší krouticí moment v levém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.**

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru a bez nabíječky**, s kufrem L-BOXX. 1× spona na opasek, 1× držák bitů.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	210 Nm
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Typ akumulátoru	Li-Ion

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Napětí akumulátorů	18 V
Hnací profil upínače nástrojů	HEX
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost	1,2 kg
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M18
Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	ASCD 18-200 W4 AS
Počet rázů	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Rázový utahovák