



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71151061



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 074000 71151061 |
| GTIN | 4014586898889 |
| Třída artiklu | 03F |

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák **s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **Bezkartáčový motor má o 10 % vyšší krouticí moment v levém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.**
- **Ochrana proti nebezpečnému dotyku na hlavě převodovky.**
- **Kompaktní konstrukce.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX. 1× spona na opasek, 1× držák bitů.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Maximální vibrace dle EN | 6 m/s ² |
| Označení výrobce | ASCD 18-300 W2 AS |

| | |
|--|----------------------------|
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) |
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Maximální utahovací moment | 290 Nm |
| Maximální Ø šroubu (8,8–12,9) | M18 |
| Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec |
| Typické použití | Heavy Duty |
| Hmotnost | 1,2 kg |
| Počet rázů | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Druh produktu | Rázový utahovák |

Příslušenství

| | |
|---|-------------------|
| Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V | 073851 B18 |
| Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV | 073866 1880CV |
| Akumulátorová nabíječka Typ GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Akumulátorová nabíječka Typ GAL18V6-80 | 073866 GAL18V6-80 |