



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M18BLDDRC2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x akumulátorů M18 Red-Li-Ion, nabíječky M12-18 FC, spony na opasek a HD boxu (systémový kufr).

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 550 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion

Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 15 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Označení výrobce	M18 BLDDRC-202C
Hmotnost	1,5 kg
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	52 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Typické použití	Strong
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC