



Sada digitálních posuvných měřitek TESA-CAL IP67, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 405522 3 |
| GTIN | 4067263132776 |
| Třída artiklu | 45A |

Popis

Provedení:

- **Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.**
- **Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.**
- **Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.**
- **Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.**
- **Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 3x č. 412760 vel.150.

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm |
| Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby | ano |
| Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Automatické vypnutí | ano |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Délka měřicí čelisti | 40 mm |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Provozní doba | 12000 hodiny |
| Hloubkoměr je k dispozici | ano |
| Norma | ISO 13385 |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Kalibrování | A1 |
| Rozsah měření | 0 - 150 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm |
| Odečet | 0,0005 palec |
| Přepnutí do režimu Stand-by | ano |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalené |
| Obal | stabilní box |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |

Služby

| | |
|--|--------------|
| Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm | 021010 3X200 |
| KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm | 021000 3X200 |

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032