



Sada digitálních posuvných měřitek TESA-CAL IP67, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405522 10
GTIN	4067263132752
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

- **Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.**
- **Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.**
- **Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.**
- **Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.**
- **Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 10x č. 412760 vel.150.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Počet obsažených baterií	1

Rozlišení	0,01 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odečet	0,0005 palec
Norma	ISO 13385
Rozsah měření	0 - 150 mm
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Provozní doba	12000 hodiny
Automatické vypnutí	ano
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200

Příslušenství

Knoflíkový člunek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032