

Mitutoyo

Sada digitálních posuvných měřítok IP67, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítok: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412629 3
GTIN	4067263132837
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

3x posuvné měřítko č. 412623 vel. 150 Sada obsahuje 3x č. 412623 vel.150.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4

Počet obsažených baterií	1
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozlišení	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Automatické vypnutí	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Rozsah měření	0 - 150 mm
Provozní doba	15000 h
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120