

Mitutoyo

Sada digitálních posuvných měřitek Se systémem AOS, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412633 3
GTIN	4067263132868
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20 000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

Rozsah dodávky:

3 × posuvné měřítko č. 412632 vel. 150. Sada obsahuje 3× č. 412632 vel.150.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Technický popis

Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Počet obsažených baterií	1

Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozlišení	0,01 mm
Provozní doba	20000 h
Délka měřicí čelisti	40 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357