

Mahr**Sada digitálních posuvných měřitek IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412735 3
GTIN	4067263132912
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční voděodolný měřicí systém s referenční aretační funkcí. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3 x posuvné měřítko č. 412731 vel. 150.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 3x č. 412731 vel.150.

Technický popis

Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Ochranná třída IP	IP 67

Rozlišení	0,01 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	Ø 1,6
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Rozsah měření	0 - 150 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------