

Mahr**Sada digitálních posuvných měřitek IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412735 10
GTIN	4067263132899
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční voděodolný měřicí systém s referenční aretační funkcí. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3 x posuvné měřítko č. 412731 vel. 150.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 10x č. 412731 vel.150.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 150 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Počet obsažených baterií	1
Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení	0,01 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------