

Mahr**Sada digitálních posuvných měřitek S velkým displejem a kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412718 10
GTIN	4067263132875
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S kulatým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 10x č. 412716 vel.150.

Technický popis

Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozlišení	0,01 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 150 mm
Provozní doba	cca 3 roky
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Počet obsažených baterií	1
Hloubkoměr	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------