

**Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-180P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:****Malá a lehká akumulátorová úhlová bruska 180 mm 18 V:**

- **Brusný kotouč 180 mm a menší hlava převodovky nabídne stejnou hloubku řezu jako velká úhlová bruska 230 mm, je ale až o 35 % lehčí.**
- **Bezkartáčková technologie Biturbo Brushless pro rychlé obrábění celé řady materiálů.**
- **Ochranný spínač PROtection, kontrola zpětného rázu KickBack Control, inteligentní brzdový systém.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, dělicích kotoučů a boxu L-BOXX. Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický popis

Označení výrobce	GWS 18V-180P
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø kotouče	180 mm

Maximální hloubka řezu	61 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Hmotnost	2,8 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální vibrace dle EN	4,1 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Zvláštní znaky	Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Maximální počet otáček	6100 min ⁻¹
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Druh produktu	Úhlová bruska