



Sada digitálních posuvných měřitek TWIN-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405521 3
GTIN	4067263132745
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

- **Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.**
- **Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.**
- **Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.**
- **Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.**
- **Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 3x č. 412785 vel.150.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Mezinárodní konstrukční velikost	CR2032

Hloubkoměr	Ø 1,6
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Počet obsažených baterií	1
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Automatické vypnutí	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Provozní doba	12000 h
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Typ baterií	Knoflíkový článek
Rozsah měření	0 - 150 mm
Odečet	0,0005 palec
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Rozlišení	0,01 mm
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3X200 mm	021000 3X200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 3X200 mm	021010 3X200

Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Datový kabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032