

Garant

Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, automatické vypínání, Maximální krouticí moment: 120cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659100 120
GTIN	4067263117186
Třída artiklu	61E

Popis

Provedení:

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť Kraft se strukturovaným povrchem Haptoprene zajistí dobrý přenos sil.
- Jednoznačná a jednoduchá čitelnost velkých číslic.
- Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným a vnímatelným signálem.
- Uvolňovací mechanismus s 10 pojistnými prvky z nástrojové oceli z vysoce legované oceli s vysokou odolností proti opotřebení pro dlouhou životnost.
- Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
- Snadná obsluha a snadné rozpoznání stavu zajištění a odjištění prostřednictvím oranžového signalizačního kroužku na otočném ovladači.
- Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím. Rychlá výměna bitů jednou rukou.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Ve směru otáčení proti směru hodinových ručiček bez funkce utahovacího momentu pro uvolnění šroubových spojů.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

±6 %.

Technický popis

Rozlišení	1 cNm
-----------	-------

Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	204 mm
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Maximální utahovací moment	120 cNm
Kalibrování	O1
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Měřicí technika	mechanické
Hmotnost	310 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Měření	Krouticí moment
Nastavení utažení	Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Přepínatelné rozlišení	cNm
Rozsah utahovacích momentů	20 - 120 cNm
Data lze protokolovat	ne
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Ukazatel	analogová
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/659100-120>

