

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	15,5 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost destiček	10 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 1616H10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Šroub pro podložku	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 11

269005 11

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500