

**CNGA 120408, KBN05M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255615 ME
GTIN	4960664598908
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Typ: KBN05M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Provedení řezných hran	ME
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	KBN05M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNGA 120408
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN05M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		