

**DNGA 150604, KBN05M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255629 ME
GTIN	4960664599073
Třída artiklu	25H

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Typ: KBN05M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 200 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Provedení řezných hran	ME
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 200 m/min

Typ	KBN05M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNGA 150604
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN05M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		