



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 71161461H1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070205 71161461H1
----------------	-------------------

GTIN	
------	--

Třída artiklu	03F
---------------	-----

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák se 2 a 4 rychlostmi

- Pro přesné výsledky vrtání a šroubování.
- Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Dobrá vyváženost a ergonomie s vložkami Softgrip pro trvalé nasazení bez únavy.
- Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18V ProCore: Technologie COOLPACK 2.0 nabídne o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.

Malý a lehký 4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák s bezkartáčkovým motorem a rozhraním QuickIN. Ideální pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.

- Celokovová 4stupňová převodovka pro optimální řezné rychlosti pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby do 6 mm.
- Bezkartáčkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a nabíječky.

Technický popis

Hmotnost	1,8 kg
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální otáčky 3. stupně	1400 min ⁻¹
Maximální otáčky 2. stupně	700 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 4. stupně	2500 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	400 min ⁻¹
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typické použití	Medium
Označení výrobce	ASCM 18 QSW AS
Maximální utahovací moment tvrdý	40 Nm
Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Maximální utahovací moment měkký	30 Nm
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 2stupňová převodovka
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru

