

HOLEX**Dělicí kotouč „2 v 1“, Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563505 115
GTIN	4067263118589
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:****Univerzální dělicí kotouč na ocel a INOX.****Použití:**

Pro volné řezání použitím elektrických a pneumatických úhlových brusek s maximální velikostí řezné rychlosti 80 m/s v_c.

Specifikace:**A60R-BF.****Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Specifikace	A60R-BF
Popis tvaru	Přímé
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	1 mm

Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Ø kotouče	115 mm
Brusivo	korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		