

 Mahr**Malý délkoměr Precimar, Typ: SM60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Malý délkoměr pro rychlá a přesná měření ve výrobní oblasti. Plynule nastavitelná výška úložného stolu (Ø 60 mm). Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce. Měřicí plochy vytvrzené. Možnost použití se všemi zobrazovacími přístroji s upínací stopkou 8 mm (k dodání na poptávku).

Výhoda reklamní text:

Precimar SM 60 je malý délkoměr se snadnou obsluhou pro rychlá a přesná vnější měření obrobků.

- **Snadná konstrukce přístroje**
- **Díky robustní konstrukci možnost použití související s výrobou**
- **Rychlé přizpůsobení novým obrobkům**
- **Volně volitelné měřicí prostředky (např. digitální číselníkový úchylkoměr, měřicí dotyk atd.)**
- **Měřicí plochy s tvrzenou dotykovou plochou**
- **Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce**
- **Použití nejrůznějších měřicích nástavců**
- **Obsluha pro leváky a praváky**
- **Posuvná měřicí pinola**

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru nebo číselníkového úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Číselníkový úchylkoměr č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktní přístroj délkového měření 434707 vel. 1200; indukční dotyk 434760 vel. 2004M

Technický popis

Ø měřicích ploch	6 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	1 µm
Hmotnost	9 kg
Rozsah měření	25 mm
Měřicí síla	1 N
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem