

Mahr**Malý délkoměr Precimar, Typ: SM60-V****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Malý délkoměr pro rychlá a přesná měření ve výrobní oblasti. Plynule nastavitelná výška úložného stolu (Ø 60 mm). Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce. Měřicí plochy vytvrzené. Možnost použití se všemi zobrazovacími přístroji s upínací stopkou 8 mm (k dodání na poptávku). Vyměnitelné měřicí nástavce.

Výhoda reklamní text:

Precimar SM 60 je malý délkoměr se snadnou obsluhou pro rychlá a přesná vnější měření obrobků.

- **Snadná konstrukce přístroje**
- **Díky robustní konstrukci možnost použití související s výrobou**
- **Rychlé přizpůsobení novým obrobkům**
- **Volně volitelné měřicí prostředky (např. digitální číselníkový úchylkoměr, měřicí dotyk atd.)**
- **Měřicí plochy s tvrzenou dotykovou plochou**
- **Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce**
- **Použití nejrůznějších měřicích nástavců**
- **Obsluha pro leváky a praváky**
- **Posuvná měřicí pinola**

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru nebo číselníkového úchylkoměru. Včetně rovných tvrdokovových měřicích nástavců Ø 3,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Číselníkový úchylkoměr č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktní přístroj délkového měření 434707 vel. 1200; indukční dotyk 434760 vel. 2004M Další měřicí nástavce na vyžádání.

Technický popis

Rovnoběžnost měřicích ploch	1 μ m
Měřicí síla	5 N
Ø měřicích ploch	6 mm
Rozsah měření	25 mm
Hmotnost	9 kg
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Třmenový pasometr s přesným úchylkoměrem