

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 2
Délka hlavy L ₁	17 mm
Velikost destiček	10 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2020K10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 11

269005 11

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500