



Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. **Akumulátorový rázový utahovák M18 FUEL™ 1/4 palce Hex Akku.**

- **Extrémně kompaktní provedení o délce pouhých 113 mm.**
- **Systém DRIVE CONTROL umožňuje rychlé přepínání 4 rychlostních stupňů s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.**
- **Vylepšené osvětlení pracoviště díky 3 LED.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Technický popis

Počet rázů 3. stupně	0 - 4400 min ⁻¹
Počet rázů 1. stupně	0 - 1750 min ⁻¹
Hmotnost	1,7 kg
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	M18 FID3
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Typické použití	Strong
Hnací profil upínače nástrojů	HEX (E 6,3)
Maximální utahovací moment 1. stupně	40 Nm
Počet rázů 4. stupně	0 - 4400 min ⁻¹
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů 2. stupně	0 - 3000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 3. stupně	226 Nm
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Druh produktu	Rázový utahovák