

Garant**Modulární rohož, Tmavě šedá, skvrnitá, Typ: E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	964460 E
GTIN	4067263118145
Třída artiklu	9GM

Popis**Provedení:**

Modulární průmyslová rohož na pracoviště se středním až vysokým zatížením, snadná pokládka díky flexibilnímu kompaktnímu systému. Ergonomická gumová rohož je vhodná pro suchá a mokrá pracoviště se stojící nebo přecházející obsluhou. Povrch rohože má optimálně upravený střed otáčení a má velmi dobrou odolnost proti skluzu a slehnutí. Velmi snadno čistitelný povrch s vlastnostmi odrážejícími světlo. Rohož odolná proti oleji má protipožární třídu Bfl-s1. Vzhledem k elastickým vlastnostem gumové směsi a speciální geometrii na zadní straně má rohož obzvláště tlumivý a aktivační účinek, chrání před nezdravým chladem. Rohož s dlouhou životností vhodná pro vícesměnný provoz. Odvádí elektrický náboj, povrchový odpor menší než $10^7 \Omega$. Rohož je označena bezpečnostní ESD etiketou. Na 2 stranách náběhové hrany pro snazší přístup bez nebezpečí zakopnutí. 2 protilehlé strany se zámky puzzle / rybina. Středový díl pro pokládku do řady.

Norma:

EN 61340-4-1, REACH-konform.

Upozornění:

Možnost pokládky na zpevněný povrch, jako je beton / potěr, podlaha z umělé pryskyřice, asfalt, dlažba. Spodní konstrukce musí být rovná, čistá a hladká. Gumové rohože lze snadno řezat nožem.

Technický popis

Tvrдость podle Shore A	55
Tloušťka	16 mm

Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)
Délka	127 cm
Nástrčné	ano
Třída požární ochrany	Bfl-s1
Šířka	100 cm
Hmotnost	17,5 kg
Délka vyložení	124 cm
Komfort při stání	Proti únavě
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Odolnost proti olejům
Vlastnost materiálu	Nesnadno zápalná
Barva	Tmavě šedá, skvrnitá
Druh produktu	Pracovní rohož