

**Garant****Stupňovitý vrták HSS, TiAlN, Ø břitů: 30-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118324 30-40
GTIN	4067263124665
Třída artiklu	11C

**Popis****Provedení:**

S válcovým navrtávákem, Ø čísla v drážce. Stopka dodatečně se 3 plochami.

Stupňovité vrtáky pro optimální odvod třísek a vysoce výkonný povlak pro vysokou odolnost proti opotřebení.

**Použití:**

Pro vrtání a srážení hran válcových otvorů v materiálu do tloušťky = výška stupně (viz tabulka).

**Technický popis**

Stoupání vrtacích stupňů o	1 mm
Ø břitu $D_c$	30 - 40 mm
Výška stupně	5 mm
Celková délka	98 mm
Ø stopky	13 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Stupňovitý vrták

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		