

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	21 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2525M10
Velikost stopky	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Velikost destiček	10 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 11

269005 11

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500